

Panasonic

スチームという、衣類ケア。



衣類スチーマー NI-FS70A

スチームという、衣類ケア。

忙しい時こそ、時間を大切にしたいから。

毎日着るシャツのシワは、

アイロン台を使わずに、

ハンガーにかけたままシワをのばす。

傷めたくない衣類は、

スチームでリフレッシュする。

洗いにくい衣類も、清潔に着られる。

毎日の衣類ケアは、スチームで変わる。

手軽にサッとシワのばし > P.3

洗わずに脱臭・除菌 > P.5





手間をかけないこと。

それは、時間を大切にすること。



パワフルな浸透スチームで、
サッとシワのばし。

繊維の奥まで届く浸透スチームで
しっかりシワをのばす。さらに、
360°どんな向きに傾けても使える※。

※ ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合



慌ただしい時でも、
たった17秒でスタンバイOK。

おでかけ前にもすぐかけられる、
シリーズ最速※のすばやい立ち上がり。

※ 当社衣類スチーマー FSシリーズにおいて（当社調べ）



お気に入りの一着を
大切に着ていく。



傷めたくない衣類も 手軽に脱臭※1・除菌※2。

洗いにくい衣類、清潔に保ちたい衣類、
ファブリックのケアにも。

○ 脱臭効果の感じかたには、個人差があります。



温度調節機能※4で、 デリケートな素材もケアできる。

3段階の温度調節※4でシルクやウールも
やさしくケア。(ドライアイロンとして使用する場合)



○ パワフルスチームはHIGH設定時に出るスチームのことです。

○ 効果は、周囲環境(温度・湿度)、スチームをあてる時間、繊維の種類によって異なります。

※1脱臭効果(当社調べ)【試験対象】生乾き臭・ペット臭・加齢臭(ノネータル)・汗臭・タバコ臭・飲食臭(焼肉・焼き魚)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地(約10秒間)パワフルスチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験結果】対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認【試験対象】防虫剤臭(樟脳)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地(約10秒間)パワフルスチームをあて、脱臭効果をガスクロマトグラフィー質量分析法にて評価【試験結果】対象臭気において、有意な臭気抑制効果を確認 ※2除菌試験内容【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第16107291001-0101号、第16107291001-0201号、第2129635001-0101号【試験方法】菌付着布にアイロン面を押当てて1秒間パワフルスチームをあてた場合とアイロン面を1cm浮かせて5秒間パワフルスチームをあてた場合の除菌確認【試験結果】99%の除菌効果(試験は2種類の菌で実施) ※3抗菌試験内容【試験機関/試験成績書発行番号】(一財)ボーケン品質評価機構/試験番号25020004796-1、20222015848-1(株)テクノサイエンス/報告書番号21070117-006【試験方法】フィルム密着法JIS Z 2801【抗菌対象】ハンドルを構成する3部品【抗菌方法】樹脂に抗菌剤を練り込み、塗装部品は塗装に抗菌剤を添加【試験結果】3部品とも、抗菌活性値2.0以上を確認 ※4衣類スチーマーとして使用する場合は、HIGH・MEDの2段階 〈写真・イラストはイメージです〉

心地よい使いやすさ。

今日がうまくいく気がする。



軽量ボディで、 かるがる使える。

たっぷり使える大容量タンクながら、
ボディはシリーズ最軽量クラス※。
腕への負担に配慮した重心設計で
手のひら感覚の使い心地。

※ 当社衣類スチーマー FSシリーズにおいて(当社調べ)



感覚的に使えるから、 衣類ケアがもっと手軽に。

触れている間スチームが出続ける
静電タッチ式のボタンを採用。
スチームのON/OFF操作がより簡単に。
(タンクが空になるまで)



Design — くらしになじむ、美しい色かたち。



愛着の沸く、道具としての深み。

NI-FS70A

こだわりを、思いのままに。



手で触りたくなる、ぬくもり。



CALM NAVY

心地いい、落ち着きのある深み。



IVORY

日々に馴染む、飾らないシンプルさ。

NI-FS60B

からやかに、毎日に寄り添う。



SAGE GREEN

くらしの中の、少しの華やかさ。

NI-FS40B

シンプルに、心地よく。

くらしにあわせて選べる、パナソニックの衣類スチーマー。

- ☒ 衣類をしっかり、手軽にケアしたい
- ☒ より優れた機能でスマートにしたい
- ☒ 洗練されたデザインで気分をあげたい



-K(カームブラック)



-C(クレイベージュ)

フラグシップモデル

NI-FS70A

※1

スチーム量(平均) 約15g/分(HIGH時)

360°全方向噴射※3

浸透スチーム

シリーズ最速※4 立ち上がり約17秒

静電タッチ式 スチーム操作

タンク容量 約130 mL

連続使用時間 約8分(HIGH時)

シリーズ最軽量クラス※4 約660 g

手のひら感覚の重心設計

自動ヒーターオフ

3段階温度調節※5
(ドライアイロンとして使用する場合)

※1 ○この商品はお取扱い先を限定しております ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります ※2 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
※3 ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合 ※4 当社衣類スチーマー FSシリーズにおいて(当社調べ) ※5 衣類スチーマーとして使用する場合は、HIGH・MEDの2段階

- ☒ 衣類を手軽にケアしたい
- ☒ 大容量タンクでたっぷり使いたい
- ☒ さまざまな素材をお手入れしたい



-A(カームネイビー)



-G(セージグリーン)

ハイスタンダードモデル

NI-FS60B NEW

オープン価格※2

スチーム量(平均) 約15g/分(HIGH時) **NEW**

360°全方向噴射※3

浸透スチーム

立ち上がり 約19秒

プッシュ式 スチーム操作

タンク容量 約115 mL

連続使用時間 約7分(HIGH時)

軽量 約690 g

手のひら感覚の重心設計

自動ヒーターオフ

3段階温度調節※5
(ドライアイロンとして使用する場合)



-C(アイボリー)

スタンダードモデル

NI-FS40B NEW

オープン価格※2

スチーム量(平均) 約11g/分

スチーム噴射 220°※3

浸透スチーム

立ち上がり 約30秒

プッシュ式 スチーム操作

タンク容量 約50 mL

連続使用時間 約4分

軽量 約670 g

手のひら感覚の重心設計

—

—

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

○このリーフレットの記載内容は2025年1月10日現在のものです。 ○製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
○製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 ○実際の製品には、安全上のご注意を表示しています。

NI-JJ25SL01