

Panasonic
Beauty

商品情報はこちら



panasonic.jp/hair/



オンラインコミュニティ
ヘアサプ by Panasonic Beauty

みんなのヘアケア情報や
会員限定の嬉しいイベントも

新規会員登録は
こちら →

※会員登録無料



【ご購入の前に】商品パッケージ、ホームページで「安全に関するご注意」をご確認ください。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

2025年10月1日発行

EH-JJ006B25D

nanocare



深くうるおう風。

その風は、髪にツヤを与え、なめらかな指通りをもたらす。

肌や、頭皮もうるおう。

毎日使うものだからこそ、使うたびに守り、魅せる。

髪ケアとその先へ。



※ 2005年6月に初代ナノケアEH5421を発売以来、2025年6月で20周年

nanocare

EH-NA0K



乾かすたび、深くうるおう。

朝のまとまりを、変える。^{※1}

高浸透ナノイー
搭載モデル



※1 EH-NA0Kナイトキャップノズル装着時(夜のケアにおいて)

nanocare

ULTIMATE

EH-NC80 / EH-NC50



ナノケア史上最高^{※2}のうるおい。[MOIST使用時]

髪質に合わせた自分だけのケアを。^{※3}

高浸透ナノイー(第2世代)
搭載モデル



※2 当社ドライヤーにおいて、EH-NA0J比(当社調べ) ※3 パーソナルメニューで、髪質に合わせたケアができること ※ nanocare ULTIMATEとは、当社ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を保有するナノイーを搭載したシリーズです。

<写真はイメージです>

乾かすたび、深くうるおう。
朝のまとまりを、変える。^{※1}

nanocare



高浸透ナノイー 搭載

(ナノイーの種類と
毛髪の断面図イメージ)



ナノイー



高浸透ナノイー



高浸透ナノイー
(第2世代)
[MOIST使用時]

高浸透ナノイーで髪へのうるおい^{1.9倍}^{※2}

(毛髪水分増加量・ナノイー搭載機種と高浸透ナノイー搭載機種との比較)

髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。
「うるおい」で髪ケア。ツヤとまとまりを実感。

夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、スタイリングをしやすく^{※3}

新搭載のナイトキャップノズルでムラなく乾かせるから、^{※4}

翌朝も指通り良くまとまる。^{※3} (毛束による評価)



直進する強い風



柔らかく広がる風で
髪を広げるからほぐれる

ナイトキャップノズルで 髪が広がるのでほぐれる

※ナイトキャップノズルは髪が7割程度乾いたらご使用ください


【モデル試験方法】ナイトキャップノズル未装着/EH-NAOKとナイトキャップノズル装着/EH-NAOKを

冷風・風量【強】で使用した場合の毛束の広がり

【施術条件】毛束にドライヤーにて風を当てた際の毛束の広がり比較

※当社調べ・使用環境(季節・室温など)や個人差で、効果は異なります。

くし通りの良さもアップ^{※5} (毛束による評価)



柔らかく広がる風で髪がほぐれやすいので、くしやブラシが
スムーズに通る^{※5}、理想のスタイルが作りやすくなる。^{※3}

【モデル試験方法】毛束に施術^{※5}し、コームの引き抜き力をフォースゲージで計測

【サンプル】ナイトキャップノズル未装着/EH-NAOK ナイトキャップノズル装着/EH-NAOK

※当社調べ・使用環境(季節・室温など)や個人差で、効果は異なります。



くしが
通しやすい^{※5}



※1 EH-NAOKナイトキャップノズル装着時(夜のケアにおいて) ※2 ナノイー搭載機種は当社2021年発売EH-NA9Gを、高浸透ナノイー搭載機種は当社2022年発売EH-NAOKJを用いて評価 ※3 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の翌朝の「指通りの良さ」「まとまりやすさ」「寝ぐせの付きにくさ」「朝のスタイリングのしやすさ」の比較(当社調べ) ※4 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の乾燥状態の比較(当社調べ) ※5 【施術条件】1.毛束にドライヤーにて風をあてる(距離10cm、30秒間、温風、風量【強】) 2.コームで引き抜く際の力を測定。ナイトキャップノズル装着時と未装着時のコーム引き抜き力の比較(当社調べ)くし通りが良いとは、コーム引き抜き力が小さいこと
く写真イラストはイメージです

nanocare

EH-NAOK

このページはEH・NAOKの説明をしています。

コンパクトなのに 驚くほど、速乾




高い送風効率により
ナノケア史上最大風量※¹ 1.6m³/分を実現
(風量【強】・ノズル装着なしの時)

髪だけでなく、 肌もしっとり



4週間使用することで肌水分量が約70%アップ※⁴

好きな髪色を、 長く美しく



【モデル試験方法】洗髪後、日常的に使用すると同様に、毛束が乾くまで高浸透ナノイー&ミネラル※³&マイナスイオン搭載ヘアードライヤー ナノケアを使用した場合と高浸透ナノイー&ミネラル※³&マイナスイオン非搭載ドライヤーを使用した場合のヘアカラーした毛束の色の变化(色差)を比較・当社調べ・カラー剤や使用環境(季節・温湿度など)や個人差で、効果は異なります。

ヘアカラー・白髪染めの退色を抑制※²、
お気に入りの髪色が長もちしやすく

環境に配慮した カラーバリエーション



- 植物由来のバイオマスペイント※⁵を全色で採用
- エコパッケージ採用

※¹ 国内販売商品において ※² カラー剤や使用環境(季節・温湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ※³ ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。 ※⁴ EH-NAOKと性能が同一の当社2022年発売EH-NAOJを用い、未使用時と4週間使用後の肌水分量比較(当社調べ) ※⁵ 石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ● 風量の測定方法は、JIS C 9613に基づく

<写真・イラストはイメージです>

nanocare

乾かすたび、深くうるおう。朝のまとまりを、変える。*1

New

ヘアードライヤー ナノケア

EH-NA0K

オープン価格※

New

ナイトキャップノズル



根元速乾
ノズル



セット
ノズル

・K(チャコールブラック)

・P(さくらピンク)

・H(ミストグレー)

nanoe
MOISTURE+

高浸透
ナノイオン

※2
ミネラル

マイナス
イオン

植物由来の
バイオマスペイント※3
全色採用



bio
PAINT
2017-2017



髪の内側まで
うるおう



コンパクトなのに
速乾大風量



翌朝も
指通り良くまとまる※4

ヘアカラー・
白髪染めの
退色抑制※5

UV・摩擦による
ダメージ抑制

※1 EH-NA0Kナイトキャップノズル装着時(夜のケアにおいて) ※2 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。 ※3 石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ※4 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の翌朝の「指通りの良さ」「まとまりやすさ」「寝ぐせの付きにくさ」「朝のスタイリングのしやすさ」の比較(当社調べ) ※5 カラー剤や使用環境(季節・温湿度など)や個人差で、効果は異なります。

実感の声



長年続けているものこそ、
自分が好きなもの
俳優 田中みな実



ナノケアは、
大切なパートナーのような存在
ミュージシャン [Alexandros] 川上洋平



髪が喜んでいるのを感じて、
自分も嬉しい
デザイナー/アーティスト 篠原ともえ



髪は大切な
パフォーマンスの一部
アイドルデュオ RO10RM



新しいナノケアは、
風をデザインしている
メイクアップアーティスト KUBOKI

※ この商品はお取扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

○ 弊社から皆様に依頼し、頂いたコメントを編集して掲載しています。

<写真・イラストはイメージです>

※1
ナノケア史上最高のうるおい

[MOIST使用時]

nanocare
ULTIMATE

Neo
カラー

高浸透ナノイー（第2世代）搭載

水分発生量が最大10倍※2に進化した高浸透ナノイー（第2世代）

[MOIST使用時]

髪へのうるおい1.2倍※3 [MOIST使用時]

（毛髪水分増加量・当社従来高浸透ナノイー搭載商品比）

水分たっぷりの高浸透ナノイー（第2世代）が
毛髪内部へ水分補給。

（高浸透ナノイー（第2世代）の浸透イメージ）




キューティクルのわずかな間へ浸透。
髪のコツヤとまとまりを実感。

（ナノイーの種類と
毛髪の断面図イメージ）



ナノイー



高浸透ナノイー



高浸透ナノイー
（第2世代）
[MOIST使用時]

*ナノイーとは、パナソニックの独自技術で微細化された、水分たっぷりのイオンです。

※1 ナノケア史上最高の速乾性

速乾性能1.5倍※4

*当社測定法による毛束の乾燥試験機による評価

パワフルな高回転モーターが作り出す高圧・高速の風を、
速乾ノズルが拡散させることで広い範囲に強い風を届ける

※1 当社ドライヤーにおいて、EH-NA0J比（当社調べ） ※2 高浸透ナノイーと高浸透ナノイー（第2世代）との比較（当社調べ） ※3 当社2022年発売EH-NA0Jとの比較（当社調べ）

※4 当社2022年発売EH-NA0J 風量【強】・根元速乾ノズル装着時とEH-NC80/50 風量【強】・ノズル装着なしとの比較（当社調べ）

* nanocare ULTIMATEとは、当社ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を保有するナノイーを搭載したシリーズです。

＜写真・イラストはイメージです＞

乾かしながら、髪質に合わせた 自分だけのケアを^{※1}

3つのケア成分の発生量をコントロール。
パーソナルメニューでになりたい髪の仕上がりがへ。^{※1}

〈 [\[EH-NC80\]](#) 4メニュー / [\[EH-NC50\]](#) 3メニュー 〉

高浸透
ナノイー
(補水)

ミネラル^{※2}
(補修)^{※3}

マイナス
イオン
(補整)

MOIST

髪のパサつきが気になる方へ

STRAIGHT

髪のをねりが気になる方へ

AIRY


髪がべたっとしやすい方へ

SMOOTH

髪の手触りが気になる方へ
(EH-NC80 のみ)

MOIST

髪のパサつきが気になる方は
しっとりまとまる髪へ



【モデル試験方法】洗髪後、日常的に使用するのと同様に毛髪が乾くまで当社2022年発売EH-NA0J/風量【好みの強さ】/[HOT]、EH-NC80/50/[MOIST]/風量【好みの強さ】/[HOT]を使用した後に髪の状態を官能評価
当社2022年発売EH-NA0Jを【0(基準)】とした-2.0～+2.0の5段階比較評価
【被験者】20～50代、髪のパサつきが気になる女性13名
・当社調べ・使用環境(季節/温湿度など)や個人差で、効果は異なります。・個人の主観的な感想です。

STRAIGHT

髪のをねりが気になる方は
くせを伸ばして、指通りのよい髪へ



【モデル試験方法】洗髪後、日常的に使用するのと同様に毛髪が乾くまでEH-NC80/50/[MOIST]/風量【好みの強さ】/[HOT]、[STRAIGHT]/風量【好みの強さ】/[HOT]を使用した後に髪の状態を官能評価
EH-NC80/50/[MOIST]を【0(基準)】とした-2.0～+2.0の5段階比較評価
【被験者】20～50代、髪のかせが気になる女性15名
・当社調べ・使用環境(季節/温湿度など)や個人差で、効果は異なります。・個人の主観的な感想です。

AIRY


髪がべたっとしやすい方は
ふんわりボリュームのある髪へ



【モデル試験方法】洗髪後、日常的に使用するのと同様に毛髪が乾くまでEH-NC80/50/[MOIST]/風量【好みの強さ】/[HOT]、[AIRY]/風量【好みの強さ】/[HOT]を使用した後に髪の状態を官能評価
EH-NC80/50/[MOIST]を【0(基準)】とした-2.0～+2.0の5段階比較評価
【被験者】20～50代、髪のボリュームの少なさが気になる女性15名
・当社調べ・使用環境(季節/温湿度など)や個人差で、効果は異なります。・個人の主観的な感想です。

SMOOTH

髪の手触りが気になる方は
さらさらな髪へ (EH-NC80 のみ)



【モデル試験方法】洗髪後、日常的に使用するのと同様に毛髪が乾くまでEH-NC80/[MOIST]/風量【好みの強さ】/[HOT]、[SMOOTH]/風量【好みの強さ】/[HOT]を使用した後に髪の状態を官能評価
EH-NC80/[MOIST]を【0(基準)】とした-2.0～+2.0の5段階比較評価
【被験者】20～50代、さらさらした髪の手触りが好きな女性12名
・当社調べ・使用環境(季節/温湿度など)や個人差で、効果は異なります。・個人の主観的な感想です。

★STRAIGHT、AIRY、SMOOTHはMOIST使用時と比較した効果です。
★AIRY使用時・SMOOTH使用時は、MOIST使用時の「うるおい効果」はございません。

※1 パーソナルメニューで、髪悩みに合わせたケアができること ※2 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。
※3 キューティクルを密着ケア

あなたに合った
パーソナルメニューは？
ヘアケアカウンセリング



＜写真はイメージです＞

nanocare

ULTIMATE

ナノケア史上最高※1のうるおい。[MOIST使用時]

乾かしながら、髪質に合わせた自分だけのケアを。※2

Special Edition


ヘアードライヤー ナノケア

EH-NC80

オープン価格※

4つのパーソナル
メニュー

MOIST
STRAIGHT
AIRY
SMOOTH



a.本体スタンド
b.ボリュームアップ&ストレーター
c.ノズルスタンド
d.セットノズル

-T(オーセンティックブラウン)

ヘアードライヤー ナノケア

EH-NC50

オープン価格※

3つのパーソナル
メニュー

MOIST
STRAIGHT
AIRY



セットノズル

-K(クラフトブラック)

New
カラー



-W(シルキーホワイト)



高浸透
ナノイー
※3
最大10倍
[MOIST使用時]

水分発生量
※3
最大10倍
[MOIST使用時]

髪へのうるおい
※4
1.2倍
[MOIST使用時]

※5
ミネラル

マイナスイオン

4つの
モード

HOT
COLD

毛先集中ケアモード

スカルブモード

スキンモード

スマート
センシング

高回転
モーター

速乾
ノズル



髪の内側までうるおう
ナノケア史上最高※1のうるおい
[MOIST使用時]




速乾性能1.5倍※6
速乾



パーソナルメニュー



キューティクルを密着ケアで
補修



UV・摩擦による
ダメージ抑制



ヘアカラー・
白髪染めの
退色抑制※8

* nanocare ULTIMATEとは、当社ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を保有するナノイーを搭載したシリーズです。 ※1 当社ドライヤーにおいて、EH-NAQJ比(当社調べ) ※2 パーソナルメニューで、髪質に合わせたケアができること ※3 高浸透ナノイーと高浸透ナノイー(第2世代)との比較(当社調べ) ※4 当社2022年発売EH-NAQJとの比較(当社調べ) ※5 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。 ※6 当社2022年発売EH-NAQJ 風量[強]・根元速乾ノズル装着時とEH-NC80/50 風量[強]・ノズル装着時などの比較(当社調べ) ※7 EH-NC80のみ

※8 カラー剤や使用環境(季節・温湿度など)や個人差で、効果は異なります。

* この商品はお取扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

実感の声



乾かしているだけなのに、しっとりツヤツヤになる。
髪にツヤがあると、気持ちも明るくなって、
すごく力をくれると思います。

詩人・小説家 川上未映子



髪はファッションの土台でもある。
キレイな髪のためにドライヤーに投資するのは、
コストパフォーマンスが良いと思う。

AMERI/Ameri VINTAGE CEO兼ディレクター 黒石奈央子



美しさは、ひとつだけじゃない。
パーソナルメニューを切り替えると、
実際に仕上がりの違いを感じる。

ヘアメイクアップアーティスト 計良宏文


○ 弊社から皆様に依頼し、頂いたコメントを編集して掲載しています。

<写真・イラストはイメージです>

高浸透ナノイー・ナノイーの効果

うねりを抑制し、スタイリングのしやすい髪へ

髪本来の美しいツヤや、なめらかな指通りを失わせる原因の一つが、髪のうねり。
微細なナノイーが髪に浸透し、髪の水分バランスを整えることでうねりを抑制し、
つややかで、スタイリングのしやすい髪へ導きます。



うねりのある髪

うねりのない髪へ

髪には、洗髪時に、水分を含みやすい部分と含みにくい部分があります。それにより髪の水分バランスが不均一になり、うねりの原因となります。

微細なナノイーが髪に浸透し、水分バランスを整えることで、うねりを抑えます。


高浸透ナノイーの新たな効果

寝ている間などの髪のこすれによるダメージを抑える



高浸透ナノイー&
ミネラル※&マイナスイオンが
摩擦によるダメージを防ぎます

(毛束による評価)



【モデル試験方法】高浸透ナノイー&ミネラル※&マイナスイオン搭載 ヘアードライヤー ファンクアを使用した場合と高浸透ナノイー&ミネラル※&マイナスイオン非搭載ドライヤーを使用した場合のキューティクル減少率を比較
頭の重みの倍重下で毛束を3か月相当こすり合わせたときの施術前後のキューティクル枚数を計測し、減少率を算出
・毛髪のキューティクル減少率を比較
・当社調べ
・使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。



WEBで比較

高浸透ナノイー
(第2世代)
搭載

ナノケア史上最高※1のうるおい【MOIST使用時】と速乾性能、
髪質に合わせたケア※2を求める方へ

EH-NC80

オープン価格※

Special
Edition



-T(オセンディックブラウン)

EH-NC50

オープン価格※



-K(クラフトブラック) -W(シルキーホワイト)

nanocare
ULTIMATE

高い髪ケア効果、速乾、
コンパクトさを重視する方、寝ぐせが気になる方へ

Aéio

EH-NA0K

オープン価格※



-K(チャコールブラック)



-P(さくらピンク)



-H(ミストグレー)

nanocare

髪悩みが気になり始めた方
髪ケアしながら速乾性も欲しい方へ

EH-NA9M

オープン価格※



-H(ノーブルグレー)



-E(ノーブルベージュ)

nanocare

持ち運びする方へ
折りたたみタイプ

EH-NA7M

オープン価格※



-P(モイストピンク)



-H(モイストグレー)

nanocare

海外旅行や海外出張先でも
髪ケアしたい方へ

EH-NA9F

オープン価格※



-RP(ルージュピンク)



-PN(ピンクゴールド)

nanocare

ナノイー・
マイナスイオン
など

高浸透ナノイー
(第2世代)

● nanoe
【MOISTURE+】

髪へのうるおい1.2倍※3【MOIST使用時】
【毛髪水分増加量・当社従来高浸透ナノイー搭載商品比】

髪内部まで浸透

水分量(うるおい)



ミネラル※5

マイナスイオン

イオンチャージPLUS

高浸透ナノイー
(第2世代)

● nanoe
【MOISTURE+】

髪内部まで浸透

水分量(うるおい)



ナノイー

● nanoe
【ナノイー】

髪に浸透

水分量(うるおい)



ナノイーとは、パナソニックの独自技術で微細化された、水分たっぷりのイオンです。
一般的なマイナスイオンの約1,000倍※4(体積比)の水分が含まれています。

ミネラル※5

マイナスイオン

イオンチャージ

パーソナルメニュー

MOIST / STRAIGHT / AIRY / SMOOTH

MOIST / STRAIGHT / AIRY

速乾

風量
風量【強】時 0.8 m³/分※6

速乾性能1.5倍※7 *当社測定法による毛束の
乾燥試験機による評価

風量
風量【強】時 1.6 m³/分※6

風量
(TURBO時) 1.5 m³/分※6

風量
(TURBO時) 1.5 m³/分※6

風量
(TURBO時) 1.1 m³/分※6

1.2 m³/分※6
(AC100/200V時) (AC120/240V時)

速乾ノズル(本体内部蔵)

便利な機能

退色を抑制※8

ヘアカラー・白髪染めした髪色が長もち

UVケア効果

紫外線による髪へのダメージを抑える

キューティクル密着

摩擦ダメージを抑える

静電気抑制

折りたたみ

海外使用OK※9

UVケア効果

紫外線による髪へのダメージを抑える

キューティクル密着

摩擦ダメージを抑える

モード

スマートセンシング(風温自動コントロール) 4つのモード(温冷リズム / 毛先集中ケア / スカルプ / スキン)

5つのモード(温冷リズム / 毛先集中ケア /
インテリジェント温風 / スカルプ / スキン)

付 属 品	ボリュームアップ&ストレーター(セットノズル / 本体スタンド)ノズルスタンド	セットノズル	ナイトキャップノズル / 根元速乾ノズル / セットノズル	セットノズル	セットノズル	セットノズル
サ イ ズ	高さ21.0×幅17.3×奥行7.9cm	高さ22.1×幅14.8×奥行7.4cm	高さ22.1×幅16.1×奥行7.4cm	高さ22.1×幅16.1×奥行7.4cm	高さ22.1×幅16.1×奥行7.4cm	高さ22.7×幅22.2×奥行9.1cm
質 量 (約)	590g(ボリュームアップ&ストレーター・セットノズル含まず)	550g(ナイトキャップノズル、根元速乾ノズル、セットノズル含まず)	580g(セットノズル含まず)	580g(セットノズル含まず)	565g(セットノズル含まず)	620g(セットノズル含まず)
電 源 ・ 電 圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-120V / 200-240V
消 費 電 力 (約)	1200W(風量【強】/HOT・最大出力時)	1200W(風量【強】/HOT・最大出力時)	1200W(TURBO/HOT時)	1200W(TURBO/HOT時)	1200W(TURBO時)	1000W(AC100/200V TURBO/HOT時) 1400W(AC120/240V TURBO/HOT時)
温 風 温 度 (室温30℃の時)	約95℃(風量【強】/HOT/STRAIGHTまたはAIRY時) 約90℃(風量【強】/HOT/MOISTまたはSMOOTH※10時)	約95℃(風量【強】/HOT時) スカルプモード時 約60℃	約95℃(TURBO/HOT、DRY/HOT時)	約95℃(TURBO/HOT、DRY/HOT時)	約95℃(TURBO時)	約100℃(AC100/200V DRY/HOT時) 約125℃(AC120/240V DRY/HOT時) スカルプモード時 約60℃(AC100/200V)

* nanocare ULTIMATEとは、当社ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を保有するナノイーを搭載したシリーズです。 ※1 当社ドライヤーにおいて、EH-NA0J比(当社調べ) ※2 パーソナルメニューで、髪悩みに合わせたケアができること ※3 当社2022年発売EH-NA0Jとの比較(当社調べ) ※4 一般的な空気イオン(代表的な粒子径:1nm)とナノイーとの比較(当社調べ) ※5 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。 ※6 ノズル装着なしの時 ※7 当社2022年発売EH-NA0J 風量【強】・根元速乾ノズル装着時とEH-NC80/50 風量【強】・ノズル装着なしとの比較(当社調べ) ※8 カラー剤や使用環境(季節・温湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ※9 A-2タイプ、C-2タイププラグの使えない地域でご使用の場合には、その国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※10 EH-NC80のみ ● 風量の測定方法は、JIS C 9613に基づく ○この商品はお取扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。