


音波振動ハブラシ・ジェットウォッシャー交換品互換一覧

ブラシの交換時期について

いつまでもツルツルの磨き心地をキープするために、衛生上3か月を目安に新しいブラシと交換してください。また、3か月以内でも、毛先が広がったら交換の目安です。



交換は3か月が目安

おすすめブラシ 3か月に1度の交換を

歯ぐきケア・歯垢除去・ステインケア※1



これ1本で3つの機能。「歯ぐきケア」「歯垢除去」「ステインケア※1」ができる。

NEW 【紫・青】極細ブリリアンス毛
毛の断面形状がひし形で剛性が高く、刷掃力が高い。
【白】ブリリアンス毛

極細ブリリアンス毛が歯周ポケットの歯垢を除去。ブリリアンス毛が歯面の歯垢、ステイン※1を除去。


歯周ポケット・歯間ケア



ブラシ毛先の細さ約0.02mmで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをかき出す。




歯の表面ケア




これ1本で歯垢もステイン※1もケア。自然な白い歯へ。

歯間の歯周ポケットケア



歯間などの歯周ポケットの汚れをかき出し、集中的にケア。

こどもの複雑なお口をケア



こどもの小さな口や、生え変わり時期で歯の高さが異なる口内もしっかりケア。

| 音波振動ハブラシ | 薄ヘッド細ネックブラシ | | | 歯当たりのやさしい素材をブラシヘッド部に採用 | | 薄ヘッド細ネックブラシ | | オーバルブラシ | ステインオフアタッチメント | ステインクリーンペースト (販売名:トルツのみがきCP) | シリコンブラシ | 歯間クリアブラシ | 舌クリーニングブラシ | 山切りブラシVヘッド |
|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | トータルケアブラシ | 極細毛ブラシ(コンパクト) | 極細毛ブラシ(ラージ) | クリーン&ホワイトブラシ | 極細毛ポイント磨きブラシ | ポイント磨きブラシ | こども用薄ヘッドブラシ | | | | | | | |
| EW0810-W(白)・K(黒) メーカー希望小売価格 1,650円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0800-W(白)・K(黒) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0801-W(白)・K(黒) メーカー希望小売価格 1,400円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0820-W(白)・K(黒) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0861-W(白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0860-W(白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0840-W(白) メーカー希望小売価格 1,100円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0942-W(白)★ メーカー希望小売価格 760円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0934-P(ピンク)★ メーカー希望小売価格 1,520円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0944-W(白) メーカー希望小売価格 1,520円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0956P メーカー希望小売価格 760円(税込) ■容量25g | EW0932-W(白) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW0943-W(白) メーカー希望小売価格 1,780円(税込) ■4本入、 識別リング4色入 | EW0941-W(白) メーカー希望小売価格 1,520円(税込) ■2本入、 識別リング4色入 | EW09104C-W(白) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■4本入、 識別リング4色入 |
| EW-DT73 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DT63 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DP57 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DP37 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DA57 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DA37 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DL39 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DK31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DT52・72★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-CDP55 / DP55・56★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-CDP35 / DP35・36★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DA45・46★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DL37・38★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DT51★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-CDP54 / DP54★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-CDP34 / DP34★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DA44★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DL56★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-DL36★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※2※3 | △ ※2 | △ ※2 | △ | △ ※2 | △ ※2 | ○ ※2 | △ ※2※3 |
| EW-CDP53 / DP53★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-CDP33 / DP33★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DA43★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL55★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL35★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-CDP52 / DP51・52★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DA51・52★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DA41★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DA21★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DE54・55★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DE24・25・44・45★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DE20・21・40・41・42・43★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL54・53★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL43★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL34★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL32★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL22・23★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DL21★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※1 ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※2 ブラシ差し込み部が、本体取り付け部より太くなります。※3 同様の機能を兼ね備えたおすすめブラシがあります。●写真、イラストはすべてイメージです。

★の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。

※ブラシの価格は全て、2本入り商品のメーカー希望小売価格(税込)です。

| 本体品番 | 音波振動ハブラシ(スリムタイプ) | | | 音波振動ハブラシ(その他) | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | スリム用 密集極細毛ブラシ | スリム用 マルチフィットブラシ | スリム用 ポイント磨きブラシ | 山切りブラシ Vヘッド | 替カーブ スピニングブラシ | EW-DM51用 スリムネックブラシ |
| | EW0971-W (白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、識別シール3色入 | EW0973-W (白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、識別シール3色入 | EW0961-W (白) メーカー希望小売価格 510円(税込) ■2本入、識別リング4色入 | EW084-W (白) メーカー希望小売価格 380円(税込) ■2本入 | EW0981-W (白) メーカー希望小売価格 1,140円(税込) ■1本入 | EW0970-W (白) メーカー希望小売価格 760円(税込) ■2本入 |
| EW-DM63 | ● | ● | ○ | × | × | × |
| EW-DM61・62★ | ● | ● | ○ | × | × | × |
| EW-DM51★ | × | × | × | × | × | ● |
| EW-DM41/SA10・20・40★ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| EW1162P・1163★ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| EW1100・1150・1160・1882・1912★ | × | × | × | ○ | ○ | × |
| EW115～122・126～129・ 135～141・144・145・147・ 150・152～159・182・ 183・187・1192・1452・1472・ 1522・1532・1542・1572・ 1822・1832・1872★ | × | × | × | ○ | × | × |
| EW188・191★ | × | × | × | ○ | ○ | × |
| EW166～168★ | × | × | × | ○ | × | × |

- …付属品
- …取りつけられる
- ×
- △…取りつけられない

| 本体品番 | 音波振動ハブラシ(イオンタイプ) | | | ステインクリーナー用 |
|--------------------------|---|---|---|---|
| | イオン用密集極細毛ブラシ | イオン用マルチフィットブラシ | イオン用2Wayシリコンブラシ | ステインクリーナーペースト (販売名:トルツはみがきCP) |
| | EW0913-K (黒)- W (白) メーカー希望小売価格 1,900円(税込) ■2本入、識別リング4色入 | EW0909-K (黒)- W (白) メーカー希望小売価格 1,900円(税込) ■2本入、識別リング4色入 | EW0906-W (白) メーカー希望小売価格 1,780円(税込) ■2本入、識別リング4色入 | EW0956P メーカー希望小売価格 760円(税込) ■容量25g |
| EW-DE55★ | ● | ● | ● | ○ |
| EW-DE25・45★ | ● | ○ | ○ | ●(付属はEW-DE45のみ) |
| EW-DE54★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DE24・44★ | ○ | ●(付属はEW-DE44のみ) | ○ | ○ |
| EW-DE42・43★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DE41★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DE20・21・40★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW1044・1045・1046★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EW-DC11・EW1300★ | × | × | × | ● |

- …付属品
- …取りつけられる
- ×
- △…取りつけられない

| 本体品番 | ポケットドルツ | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | ポケットドルツ用 極細毛ブラシ | ポケットドルツ用 舌ケアブラシ (やわらかめ) | ポケットドルツ用 替ブラシ (やわらかめ) | ポケットドルツ用 ステンオフ アタッチメント | ポケットドルツ用 歯間ブラシ (SSサイズ) | EW-DS11用 替ブラシ | EW-DS32用 替ブラシ (やわらかめ) |
| | EW0968-W (白) メーカー希望小売価格 700円(税込) ■2本入 | EW0966-W (白) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入 | EW0958-W (白) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入 | EW0964-P (ピンク) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入 | EW0967-W (白) メーカー希望小売価格 1,140円(税込) ■10本入 | EW0957-W (白) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入 | EW0959-W (白) メーカー希望小売価格 760円(税込) ■2本入 |
| EW-DS42 | ● | ○ | ○ | × | × | × | × |
| EW-DS1C | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| EW-DS41★ | ● | ○ | ○ | × | × | × | × |
| EW-DS28★ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | × | × |
| EW-DS29★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × |
| EW-DS1A・1B★ | ○ | ● | ○ | × | × | × | × |
| EW-DS32★ | × | × | × | × | × | × | ● |
| EW-DS27★ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | × | × |
| EW-DS26★ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | × | × |
| EW-DS25★ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | × | × |
| EW-DS24★ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | × | × |
| EW-DS23★ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | × |
| EW-DS15・16・17・18★ | ○ | ● | ○ | × | × | × | × |
| EW-DS12・13・14・60★ | ○ | ○ | ● | × | × | × | × |
| EW-DS11★ | × | × | × | × | × | ● | × |

- …付属品
- …取りつけられる
- ×
- △…取りつけられない

| 本体品番 | ジェットウォッシャー | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | ナノクレンズノズル | 超音波水流ノズル | 超音波水流ノズル | 超音波水流ノズル | ポイント磨きノズル | 舌磨きノズル | 替ノズル | 替ノズル | 替ノズル | 替ノズル |
| | EW0870-H (グレー) オープン価格※ ○この商品はお取扱い先を 限定しております。 ○一部店舗ではメーカー 指定価格での販売となります。 | EW0983-X (クリア) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) | EW0986-X (クリア) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) | EW0982-X (クリア) メーカー希望小売価格 1,140円(税込) | EW0984-W (白) メーカー希望小売価格 1,780円(税込) | EW0985-W (白) メーカー希望小売価格 2,280円(税込) | EW0987-W (白) メーカー希望小売価格 1,020円(税込) | EW0929P-A (青) - H (グレー)- R (赤)- W (白) メーカー希望小売価格 260円(税込) | EW0950-W (白) メーカー希望小売価格 760円(税込) | EW0955-W (白) メーカー希望小売価格 760円(税込) |
| EW-NJ80 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| EW-DJ75 EW-DJ74 / CDJ74★ | × | ● | △※3 | × | ● | ● | △※2※3 | × | △※2 | △※2 |
| EW-DJ55 EW-DJ54★ | × | ● | △※3 | × | ● | ● | △※2※3 | × | △※2 | △※2 |
| EW-DJ64 EW-DJ61・63 / EW1250・1250P★ | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| EW-DJ42 EW-DJ41★ | × | △※1 | ● | × | ○※4 | ○※4 | △※2 | × | △※1※2 | △※1※2 |
| EW-DJ11 | × | △※1※2 | △※2 | × | ○※4 | ○※4 | ● | × | △※1 | △※1 |
| EW-DJ73 / CDJ73★ | × | ● | △※3 | × | ● | ○ | △※2※3 | × | △※2 | △※2 |
| EW-DJ71・72 / CDJ72★ | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × |
| EW-DJ53★ | × | ● | △※3 | × | ● | ○ | △※2※3 | × | △※2 | △※2 |
| EW-DJ52★ | × | ● | △※3 | × | ○ | ○ | △※2※3 | × | △※2 | △※2 |
| EW-DJ51 / EW1211・1211P★ | × | △※2 | △※2※3 | × | ○ | ○ | △※3 | × | ● | ○※5 |
| EW-DJ10・40★ | × | △※1※2 | △※2※3 | × | ○※4 | ○※4 | △※3 | × | △※1 | ● |

- …付属品
- …取りつけられる
- ×
- △…取りつけられる
(使用上影響なし)
- △…取りつけられる
(使用上影響あり)
- ×
- △…取りつけられない

ノズルの交換時期について 清潔・効果的に使用いただくために、定期的に新しいノズルへ交換してください。

**ナノクレンズノズル・
超音波水流ノズル・替ノズル**

ノズルの先端の変形、又は、衛生上
約6か月を目安に交換してください。
●ノズルの仕様は商品により異なります。

ポイント磨きノズル

毛先が広がった場合、又は、
衛生上約3か月を目安に
交換してください。

舌磨きノズル

クロスが変色した場合、又は、
衛生上約6か月を目安に
交換してください。

★の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。 ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 取りつけられますが、本体横のノズル収納部には収納できません(代替品あり)。 ※2 取りつけられますが、超音波水流にはなりません。 ※3 取りつけられますが、つばが無いため片手で回転操作ができません。 ※4 取りつけられますが、本体横のノズル収納部には収納できません(代替品なし)。 ※5 取りつけられますが、つばが小さくなります。